

品番：EA857DS

品名：AC100V/1100W セーバーソー



販売価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
カタログ価格	34,900円(税抜) / 38,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 05:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



信頼性の高い軽量セーバーソー

### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSA1100E
電源	AC100V	消費電力	1100W
切断能力	木材:230mm、 150mm パイプ: 軟鋼板:20mm	ストローク数	0~2700回/分
ストローク幅	28mm	コード長	4m
サイズ	460×160mm	重量	3.5kg

電子無段変速、LEDライト、二重絶縁

付属品	木工用ブレード×1枚、金属用ブレード×4枚、収納ケース	特長	<ul style="list-style-type: none"><li>・ブレード交換は工具不要のSDSシステム</li><li>・細かい振動を吸収し疲労を軽減するソフトラバーグリップ</li><li>・ブレードの当たる位置の調整が可能な、アジャスタブルフットプレート</li><li>・はしごや足場に掛けられ、高所作業の安全を確保する収納式フック付</li></ul>
替カーボンブラシ	EA813BZ-8		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.