

品番：EA857DX-10

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	111,400円(税抜) / 122,540円(税込)		
カタログ価格	111,400円(税抜) / 122,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 04:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



カタログ訂正 26/03/31 ●Tシャンクではありません。(No.57 1115)

カウンターバランス装置で振動を軽減

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSA18V-32N
仕様	樹脂ケースセット	能力	木材:230mm、パイプ:175mm、軟鋼板:20mm
バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)	充電時間	約68分(空→80%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)
ストローク数	0~2,500rpm	ストローク長	32mm
サイズ	101×218×482(H)mm	重量	4.5kg
付属品	バッテリー×1、充電器、金属・木材用ブレード×1、樹脂ケース		
コード式に匹敵するハイパワー			
カウンターバランス装置で振動を軽減。			
ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー			
どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディ			
ディアルLEDライト			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.