品番: EA857K-1

品名: DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	61,900円(税抜)/ 68,090円(税込)				
カタログ価 格	61,900円(税抜)/68,090円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/19 20:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	0863ページ				







フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ11XR
バッテリー	18V(リチウムイオン6000Ah)	充電時間	47分
ストローク数	高速:0~3900spm 中速:0~3600spm 低速:0~3300spm	ストローク長	10mm
サイズ	349×79×123(H)mm	重量	1.8kg
防じん・耐水機能	IP56	能力	塩ピパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm
付属品	レシプロソーブレード、充電器、電池 パック、ブレードホルダ3種類、集じんア ダプタキット、キャリングケース、六角棒 レンチ(3mm)		

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

作業にあわせて3段階でストローク数を調節

3段階のストローク数でロックオンができる

3種類のブレードホルダ付(ツールレス、レシプロソー刃用、ジグソー刃用)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.