

品番：EA857K-1

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式)



販売価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
カタログ価格	65,600円(税抜) / 72,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 12:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ11XR
バッテリー	18V(リチウムイオン6000Ah)	充電時間	47分
ストローク数	高速:0~3900spm 中速:0~3600spm 低速:0~3300spm	ストローク長	10mm
サイズ	349×79×123(H)mm	重量	1.8kg
防じん・耐水機能	IP56	能力	塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm
付属品	レシプロソーブレード、充電器、電池パック、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)		

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

作業にあわせて3段階でストローク数を調節

3段階のストローク数でロックオンができる

3種類のブレードホルダ付(ツールレス、レシプロソー刃用、ジグソー刃用)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.