品番: EA857K-2

品名: DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)



販売価格	37,200円 (税抜)/ 40,920円(税込)				
カタログ価 格	37,200円(税抜)/40,920円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/04 10:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0863ページ				







フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	DRJ11XR
仕様	本体のみ	能力	塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟 鋼材:3.5mm
バッテリー	18V(リチウムイオン6.0Ah)	充電時間	47分
ストローク数	高速:0~3,900spm 中速:0~3,600spm 低速:0~3,300spm	ストローク長	10mm
サイズ	349×79×123(H)mm	重量	1.8kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	レシプロソーブレード、ブレードホルダ3 種類、集じんアダプタキット、六角棒レ ンチ
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。		

バランス性と操作性に優れたボディ

作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現

3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応

上向き作業に便利な集じんアダプタ付き

LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

無段変速機構

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.