


品番：EA857L-15A

品名：200mmx18T レジフ° ロソフ° レート° (金工用/5枚)



販売価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
カタログ価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/04/26 15:22現在)		
商品入数	5	販売単位	PK
カタログページ	0964ページ		



仕様

メーカー	LENOX (レノックス)	型番	LXJP818R
全長(mm)	200	幅	19mm
厚み	0.9mm	山数	18
入数	5枚	用途	鉄、ステンレス(1.5~4.5mm厚) 非鉄金属(1.5~7.5mm厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート

速い切断と高い耐久性

パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。

ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減

バリツースとは1インチごとに山数が変わることです。

例えば「10/14」山というのは、1つめの1インチは14山と荒く、次の1インチは18山と細かくなっています。こうすることによって、① 切り粉の排出性が良くなる。② 騒音を抑止する効果が上がる。③ 薄物からあつものの切断まで幅広く対応できる。などがあげられます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.