

品番：EA857PA-11A

品名：DC18.0V レシプロソー(充電式)



販売価格	137,300円(税抜) / 151,030円(税込)		
カタログ価格	137,300円(税抜) / 151,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0848ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ45A1LJ2G-B
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器	AC100V	充電時間	実用:約40分、フル:約60分
ストローク数	0~2,800spm	ストローク長	28mm
サイズ	460(全長)×210(全高)×87(全幅) mm	重量	3.4kg
防じん・耐水機能	IP56	付属品	急速充電器、電池パック2個、プラスチックケース、金工刃(1枚)、木工刃(1枚)
最大切断能力	金属管: φ130mm、木材: φ235mm	最大取付可能刃厚	0.9~1.6mm
振動3軸合成値	24.5m/s ²	能力	<フル充電での目安>★純正刃使用 【金工切断】 SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A (外径34×厚み3.2mm)約55本 SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A (外径48.6×厚み3.5mm)約35本 SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A (外径89.1×厚み4.2mm)約11本 【木工切断】 2×4材(38×89mm)約90本 2×10材(38×235mm)約55本

電池を替えるだけで、1台の工具が18Vにも、14.4Vにも。作業に応じて使い分けOK。

18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。錆びついたフランジボルトもラクラク切断。

14.4V使用の場合は細径の切断に。(14.4Vのバッテリーは別売です。)

金属管切断に。単管パイプ切断に。軽天切断に。窓の開口に。

ほこり・粉じん・雨・水しぶきにタフ

ロックングスリーブを回すだけ。工具不要でラクラク着脱。

予備の電池パックまでスッキリ収納できるケース付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.