

品番：EA857ZA-21

品名：DC18V セーバーソー(充電式)



販売価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
カタログ価格	25,100円(税抜) / 27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0857ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	JRS20
仕様	バッテリー付	能力	木材:55mm 軟鉄パイプ: φ32mm(板厚1mm) 軟鋼板:2.5mm
バッテリー	18V(リチウムイオン2.0Ah)	充電時間	約60分
ストローク数	0~2,500spm	ストローク長	20mm
サイズ	400×80×170(H)mm	重量	2kg(充電電池含)
付属品	バッテリー×1、充電器×1、ブレード(木工用)×1、ブレード(鉄鋼用)×1	連続使用時間	約20分(無負荷時)
使用温度	0~40℃(充電時:5~35℃)	充電器	入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC20V 2A

コードレスで軽量、ハイパワーなので、様々な材質を高速切断できる充電式レシプロソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。

庭木の枝打ちや、粗大ごみの解体など、様々な部材の切断が可能です。

木工用と鉄鋼用ブレードが1枚ずつ付属しており、付け替えは工具不要で簡単に取り付けできます。

ハイパワーであれもこれも高速切断!
優れた切断能力で作業がはかどります。

2種類の刃で様々な用途に対応

・木工用ブレード

用途: 木工(剪定)・合成樹脂

・鉄鋼用ブレード

軟鉄・非鉄(アルミ・銅)

リングを緩めるだけで脱着できます。

ロックスイッチを押してプレートの位置を調整可能。

市販のブレードも使用可能

以下の条件を満たすブレードが使えます。

・通常のレシプロソー用・セーバソー用で板厚0.6~1.3mm以下

・幅12.6mm

※本製品の最大切断能力を超える材料の切断はできません。

※市販のブレードを使用すると本製品の最大切断能力以下になる場合があります。

片手で持てて、邪魔なコードもナシ!

場所を選ばず作業できます。

軽いから、長い時間使っても疲れにくい。

高い場所の切断にもおすすめ!

60分で充電完了!

気が向いた時、待たずに使えます。

電池残量があっても継ぎ足し充電可能。

充電時間を節約できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.