

品番：EA858A-1F

品名：DC18V 全ネジカッター(充電式)



販売価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
カタログ価格	100,000円(税抜) / 110,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



軟鋼W1/2の太いねじでもパワフルに軽快に切断

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CL18DA(XPZ)
用途	全ねじ(軟鋼・ステンレス)の切断に	付属カッター	W3/8" (本体装着)、W1/2"
カッター刃数	4個	切断能力	軟鋼:W1/2"・W3/8"・W5/16" ・M6・M8・M10・M12 ステンレス:W3/8"
ストローク数	28回/分	切断回数	約10,000回
最小切断距離	20mm	一充電当たりの作業量	全ねじW3/8" 軟鋼:約1,400本 ※EA813HF-17B装着時
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	約25分
モーター	直流ブラシレスモーター	サイズ	310(W)×113(D)×213(H)mm
重量	3.2kg(EA813HF-17B装着時)	付属品	マルチボルト蓄電池×1個、急速充電器(冷却機能付)、システムケース3、W1/2カッター、W3/8カッター(本体装着)、W3/8スペーサ(本体装着)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体収納)、スケール、コレクトボックス、電池カバー

パワフルで軟鋼W1/2までの全ねじが切断可能。

上向き作業に適した本体形状。

切断後の全ねじを落とさず回収できるコレクトボックス付き

仮置きに便利な大型フック付き

定置切断も可能。

暗がりでも作業がしやすいLEDライト搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.