

品番：EA858AB

品名：AC100V/170W(3/8") 全ねじカッター(電動)



販売価格	73,800円(税抜)／81,180円(税込)		
カタログ価格	73,800円(税抜)／81,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 10:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CL10SA
電源	AC100V・170W	切断能力	W3/8”全ねじ(軟鋼、ステンレス)
ストローク	0～32spm	切断時間	2.3秒
コード	2心 5m	サイズ	235×104×182(H)mm
重量	2.6kg		
二重絶縁、無段変速			
ブレーキ付			
付属品	W3/8”カッター刃、収納ケース	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14

代替品

	品番 EA858A-31 コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.