

品番：EA858B-21

品名：DC18.0V Mバーカッターセット(充電式)



販売価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
カタログ価格	64,000円(税抜) / 70,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	CE18DYMA(BH)
切断能力	CW-19(19×50mm) CS-19(19×25mm) CW-25(25×50mm) CS-25(25×25mm)	1充電当たりの作業量 目安(BSL1820M使用時)	CW-19:約320カット CS-19:約380カット CW-25:約250カット CS-25:約300カット (※数値は参考値です。材料や条件により異なります。)
使用可能蓄電池	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL18XXシリーズ)	電圧・容量	18V-2.0Ah
充電時間	約20分(満充電)	サイズ	491×88×138mm (BSL1820M装着時)
重量	2.5kg (BSL1820M装着時)	付属品	・ツールバック ・ブレード(本体装着) ・2ポート充電器(EA813H-26) ・電池カバー ・六角棒スパナ(3mm) ・低頭ねじM5 ・チェンジプレート ・18Vリチウムイオン電池 (BSL1820M)

切断作業を電動化。片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポートします。
操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断できます。(切断時間:4秒以下)

高所で体勢を気にせず作業が行えるよう、刃先が360°回転します。

狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手でも楽に操作できます。

天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付

作業中の仮置きに便利な大型フック付

工具の持ち運びに便利な大容量バッグ、ショルダーベルトで移動・収納が簡単です。

急速充電器でマルチボルト蓄電池や10.8Vリチウムイオン電池が充電可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.