

品番：EA858B-31

品名：DC18.0V Mバーカッターセット(充電式/本体)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,000円(税抜) / 45,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/20 19:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|--|-------------------------------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CE18DYMA(NN) |
| 切断能力 | CW-19(19×50mm) CS-19(19×25mm) CW-25(25×50mm) CS-25(25×25mm) | 1充電当たりの作業量 目安(BSL1820M使用時) | CW-19:約320カット CS-19:約380カット CW-25:約250カット CS-25:約300カット (※数値は参考値です。材料や条件により異なります。) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL18XXシリーズ) | 電圧・容量 | 18V-2.0Ah |
| 充電時間 | 約20分(満充電) | サイズ | 491×88×138mm (BSL1820M装着時) |
| 重量 | 2.5kg (BSL1820M装着時) | 付属品 | ・ブレード(本体装着) ・六角棒スパナ(3mm) ・低頭ねじM5 ・チェンジプレート |

切断作業を電動化。片手操作で部材を押さえながら、安全作業をサポートします。
操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断できます。(切断時間:4秒以下)

天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付

狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手でも楽に操作できます。

作業中の仮置きに便利な大型フック付

※蓄電池、充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.