

品番：EA858HC

品名：20mm 油圧パンチャー



販売価格	193,000円(税抜)／212,300円(税込)		
カタログ価格	193,000円(税抜)／212,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0875ページ		



仕様

メーカー	育良精機	型番	IS-20MPS
能力	φ 20×厚み6mm/ φ 14×厚み7.5mm (溝形鋼のみ7.5mm)	電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	900W	穴形状	丸穴・長穴
フトコロサイズ	55mm	コード長	2.7m
サイズ	140×330×550(H)mm	重量	9.0kg
標準付属品	・片ロスパナ#10・17 ・六角棒レンチ#3 ・φ 11mmポンチ・ダイスセット (EA858HC-11) ・S型ストッププレート ・ワークスタンド ・サイドハンドル ・キャリングケース(鉄製)		
本体二重絶縁構造			
圧力規制弁標準装備の為、本体に過負荷がかかりません。			

