

品番 : EA858HD

品名 : AC100V/1010W 電動油圧パンチャー



販売価格	196,000円(税抜) / 215,600円(税込)		
カタログ価格	196,000円(税抜) / 215,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/12 18:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0845ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CP14
電源	AC100V・1010W	穴形状	丸穴、長穴
丸穴あけ能力	軟鋼板:14(板厚:6)mm ステンレス:14(板厚:5)mm	長穴あけ能力	軟鋼板:φ11×16.5(板厚:6)mm
サイズ	178×37.5×418mm	重量	10kg
コード	2心・2.5m	付属品	スチールケース、ポンチ11mm、Bダイス11mm、スタンドベース、サイドハンドル、六角棒スパナ(M4ねじ~M8ねじ用)×各1本
替カーボンブラシ	標準付属品:EA813HH-6 ストップカーボン:EA813HH-16		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.