

品番：EA858HE

品名：AC100V/1050W 電動油圧パンチャー



販売価格	199,000円(税抜)／ 218,900円(税込)		
カタログ価格	199,000円(税抜)／218,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/09/19 00:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CP19
電源	AC100V・1050W	穴形状	丸穴、長穴
丸穴あけ能力	軟鋼板:19(板厚:6)mm ステンレス:18(板厚:5)mm	長穴あけ能力	軟鋼板: φ14×21(板厚:6)mm
サイズ	195×55×484mm	重量	13.9kg
コード	2心・2.5m	付属品	スチールケース、ポンチ11mm、Bダイス11mm、スタンドベース、サイドハンドル、六角棒スパナ(M4ねじ～M8ねじ用)×各1本
替カーボンブラシ	標準付属品:EA813HH-7 ストップカーボン:EA813HH-17		

代替品

	品番 EA858HC コメント φ14mm/7.5mm厚 AC100V/510W
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.