

品番：EA860B-1A

品名：AC100V/ 9A(DC12V/ 8A) 発電機



販売価格	129,500円(税抜)／ 142,450円(税込)		
カタログ価格	129,500円(税抜)／142,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/16 23:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0906ページ		



仕様

メーカー	ヤンマー (YANMAR)	型番	G900iS(2)
発電機	・周波数: 50/60Hz ・定格交流出力: 0.9KVA ・電圧: AC100V ・電流: 9A ・相数: 単相 ・力率: 1.0% ・励磁方式: 自励式 (磁石式) ・直流: DC12V・8A	エンジン	・方式: 空冷4サイクルガソリン (OHV方式) ・使用燃料: 無鉛ガソリン ・排気量: 50CC ・燃料タンク容量: 2.5L ・潤滑油容量: 0.32L ・始動方式: リコイルスタータ式 ・連続使用時間: 11.9(1/4負荷)～4.1時間 ・点火方式: TCI点火
騒音レベル	48.5～60.5dB(A)	サイズ	450×240×380mm
重量	12.7kg		
片手で持ち運べる超軽量コンパクトモデル			
交直両用			

代替品

	品番 EA860KB コメント YAMAHA
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.