

品番：EA860B-2A

品名：AC100V/20A(DC12V/ 8A) 発電機



販売価格	239,000円(税抜)／262,900円(税込)		
カタログ価格	239,000円(税抜)／262,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0906ページ		



仕様

メーカー	ヤンマー (YANMAR)	型番	G2000iS(2)
発電機	・周波数: 50/60Hz ・定格交流出力: 2.0kVA ・電圧: AC100V ・電流: 20A ・相数: 単相 ・力率: 1.0% ・励磁方式: 自励式(磁石式) ・直流: DC12V・8A	エンジン	・方式: 空冷4サイクルガソリン (OHV方式) ・使用燃料: 無鉛ガソリン ・排気量: 171 cc ・燃料タンク容量: 6L ・潤滑油容量: 0.6L ・始動方式: リコイルスタータ式 ・連続使用時間: 8.6(1/4負荷)～5.0時間 ・点火方式: TCI点火
サイズ	527×419×461mm	重量	32kg
騒音レベル (周囲7m)	54.5～61dB(A)		
2段階可能な省スペース設計			
並列運転なら3.8kVAの出力			
交直両用			

代替品

	品番	EA860L
	コメント	



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.