

品番：EA860H-1A

品名：AC100V/2.0kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)



販売価格	151,800円(税抜)／166,980円(税込)		
カタログ価格	151,800円(税抜)／166,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	京セラ	型番	EGI200
燃料	無鉛ガソリン(タンク容量5.0L)	騒音レベル	67～76dB
サイズ	512(W)×315(D)×447(H)mm	重量	19.8kg
出力	AC:2.0kVA(100V・20A)、DC:12V(12V・8A)	連続使用時間	約9.5(1/4負荷)～4(定格)時間
周波数	50/60Hz	付属品	プラグレンチ、＋・－ドライバー、オイルジョッキ
4サイクル			
交直両用			
定格出力2kVAで2000Wまで使用できる			
インバータ式:TV、J証明、冷蔵庫にも使用可能			
電源のない場所での電気機器の使用に			
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード			
オイルアラート・周波数切替・正弦波インバーター搭載			
高品質な電気を供給するインバーター制御で、様々な用途に使える			
グリーン購入法			

災害備蓄用品適合商品

(災害備蓄用品対象発電機:3.0kVA以下の発電機)

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA860H-1B</td></tr><tr><td>コメント</td><td>出力:1.8kVA</td></tr></table>	品番	EA860H-1B	コメント	出力:1.8kVA
品番	EA860H-1B				
コメント	出力:1.8kVA				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.