

品番：EA860H-2

品名：AC100V/1.0kw(DC12V/4A) 発電機(インバーター式)



販売価格	91,900円(税抜)／101,090円(税込)		
カタログ価格	91,900円(税抜)／101,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/10/11 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0889ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	EG1100
出力	AC:1kVA(100V・10A) DC:12V・4.0A	使用時間	6.9(1/4負荷)～3.5(定格)時間
燃料	無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)	騒音レベル	58～68.4dB
サイズ	438(W)×235(D)×394(H)mm	重量	12.2kg
周波数	50Hz/60Hz	付属品	プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル

電源のない場所での電気機器の使用に。
家庭用機器にも使えるインバーター制御
小型・軽量・超静音設計
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載
交直両用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

