

品番 : EA860JA-2

品名 : AC100V/1600W(50Hz/60Hz) 発電機(静音)



販売価格	116,000円(税抜) / 127,600円(税込)		
カタログ価格	116,000円(税抜) / 127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/16 21:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IGG-1600
サイズ	500×310×420mm	重量	21.0kg
出力	AC:1.6kVA DC:99.6W	定格電流	AC:16A DC:8.3A
定格電圧	AC:100V DC:12V	連続使用時間	定格負荷(3.5時間)・1/4負荷(9時間)
燃料・タンク容量	3.4L	騒音レベル	76.51dB
使用燃料	レギュラーガソリン	始動方式	リコイル式
USBポート	1		

レギュラーガソリン使用のインバーター発電機です。

USBポート付きなので、携帯やスマートフォンの充電でもご使用になれます。

コンパクトなボディで女性でも簡単に操作できるようになっています。

※エンジンオイルが別途必要になります。

オイル型式: 10W-30 (SAE規格)

必要使用量: 320cc

現場・作業場やDIY、アウトドアだけでなく、防災用としてもご使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.