

品番：EA860JK-1

品名：AC100V/0.9kw(DC12V) 発電機(ポ-タブルカ`式)



販売価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/15 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0907ページ		



交直
両用



仕様

メーカー	工進	型番	GV-9ig
周波数	50/60Hz	AC出力	0.9kVA
定格電圧/電流	AC:100V/9A DC:5V/3.1A	連続使用時間	1~2時間
サイズ	435(W)×250(D)×410(H)mm	重量	16.1kg
騒音レベル	61~67dB	使用カセットボンベ	JIA認証のある市販のカセットボンベ ×2本(別売)
始動方式	リコイル式	点火プラグ	A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)
出力インジケータ-	あり	エンジンオイル容量	0.31L
エンジンオイル	4サイクル用エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30)	低温時補助機能	ヒーター
排気量	60cm3	燃料	LPG(液化ブタン)
安全装置	圧力安全弁	コンセント	交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:USB:2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)
注意	※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれております ので、屋内や、屋外でも換気が悪い場	使用環境温度	-5~+40℃(ヒーター使用時)

	所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。		
付属品	電池ケース、バーハンドル、点火プラグ レンチ (六角対辺:16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用)、取扱説明書		
4サイクル			
JIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい			
驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)			
誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要			
JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。			
交直両用			
オイル警告ランプ付			
空冷4ストロークガスエンジンタイプ			
発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度:40 °C以上、気圧:100 kPa以下、相対湿度:30%以上			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.