

品番 : EA860JK-2

品名 : AC100V/1.6kVA(DC12V) インバーター発電機



販売価格	115,600円(税抜) / 127,160円(税込)		
カタログ価格	115,600円(税抜) / 127,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 13:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0889ページ		



交直
両用

仕様

メーカー	工進	型番	GV-16i(-AAA-4)
AC出力	1.6kVA	定格電圧/電流	AC:100V/16A DC:12V/8A
連続使用時間	4~10.5時間	サイズ	498(W)×293(D)×467(H)mm
重量	22kg	騒音レベル	65~59dB
燃料タンク容量	4.2L	総排気量	79.7cc
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	オイル量	0.38L(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
点火プラグ	TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB	始動方式	リコイルスター方式
コンセント	交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個	付属品	バーハンドル×1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)×1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)×1本、USBアダプター、取扱説明書
材質	アルミ、樹脂他	使用環境温度	-5°C~+40°C

屋外専用

4サイクル

超低騒音設計

国土交通省の「超低騒音建設機械」指定を取得
周辺環境に配慮した優秀な発電機であることが認定されました。

パソコン使用OK
高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。
家庭用のコンセントと同じように使えます。

車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。

パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。

カンタン操作だからはじめて使う方でも安心

※ガソリン、エンジンオイルは入っておりません。

※発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。

周囲温度:40°C以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.