

品番：EA860JK-3

品名：AC100V/2.8kVA(DC12V) インバーター発電機



販売価格	115,100円(税抜)／126,610円(税込)		
カタログ価格	115,100円(税抜)／126,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/12 08:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0889ページ		



交直
両用

仕様

メーカー	工進	型番	GV-28iF
AC出力	2.8kVA	定格電圧/電流	AC:100V/28A DC:12V/8A
連続使用時間	16.1(1/4負荷)～5.7(定格)時間	サイズ	444(W)×385(D)×473(H)mm
重量	28kg	騒音レベル	64～72dB
燃料タンク容量	9.3L	総排気量	185cm ³
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	オイル量	0.55L(4サイクル用エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)
点火プラグ	F6RTC(TORCH)	始動方式	リコイルスターター式
コンセント	直流:12Vシガーソケット×1個	付属品	点火プラグレンチ、バーハンドル、ドライバー(プラスマイナス兼用)、USBアダプター
材質	樹脂、アルミ	交流過電流保護装置	電子式、サーキットブレーカー
直流過電流保護装置	サーキットブレーカー	形式	多極界磁回転型
周波数	50/60HZ切替式	力率	1
使用環境温度	－5～40℃		
屋外専用			

軽量でコンパクトなのに高出力でプロの現場で活躍
手順番号付き、初めての方でも操作简单
国土交通省「調整騒音型建設機械」指定取得
燃料残量計、オイルアラート付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.