

品番 : EA860KB

品名 : AC100V/900W(50Hz/60Hz) 発電機(防音型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 125,600円(税抜)／138,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 125,600円(税抜)／138,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/01/22 21:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0866ページ | | |



コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計

仕様

| | | | |
|--|-------------|----|---------|
| メーカー | ヤマハ(YAMAHA) | 型番 | EF900iS |
| 発電機 | | | |
| ・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式:インバーター式 ・周波数:50Hz, 60Hz(切替式) ・交流定格出力:0.9kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:9.0A ・直流定格出力:DC96W ・直流定格電圧:12V ・直流定格電流:8A ・直流コンセント:15A×2 ・力率:1.0% | | | |
| エンジン | | | |
| ・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:2.5L ・始動方式:リコイル式 | | | |
| 連続使用時間:負荷1/4:12.0時間 負荷 定格:4.3時間 | | | |
| 騒音レベル:47~57dBA | | | |
| サイズ:450(W)×240(D)×380(H)mm | | | |

重量(乾燥質量):12.7kg

充電コード:EA860KB-1(別売)

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA860W-1 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください</p> |
| | <p>品番 EA860WB-1 コメント メーカー違い、仕様をご確認ください</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.