

品番 : EA860KG-1

品名 : AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)



販売価格	142,000円(税抜) / 156,200円(税込)		
カタログ価格	142,000円(税抜) / 156,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF900iSGB2
周波数	50/60Hz	連続使用時間	約1時間
電圧調整方式	インバーター式	励磁方式	自己励磁式
力率	1.0	交流・定格出力	0.9kVA
交流・定格電圧	100V	交流・定格電流	9A
並列接続時定格出力	1.8kVA	並列接続時定格電流	18A
直流・定格電圧	12V	直流・定格電流	8.3A
直流定格出力	99.6W	駆動方式	エンジン直結
交流コンセント	15A×2個	交流過電流保護装置	電子ブレーカ(定格10.5A)
直流出力端子	陸式ターミナル×1個	直流過電流保護装置	サーキットプロテクタ (定格10A)
エンジン	種類:空冷4ストロークガスエンジン 調速機形式:遠方重鎮式 冷却方式:強制空冷式 点火方式:TCl点火 プラグキャップ:0.6~0.7mm エアークリーナー方式:半湿式 総排気量:79ml 使用燃料:ブタンガス 潤滑方式:強制飛沫式	燃料容量	500g(カセットボンベ×2缶:別売)

	エンジンオイル:API分類SE級以上 エンジンオイル規定量:0.4L 始動方式:リコイル式		
乾燥重量	22kg	サイズ(mm)	400×330×390
騒音レベル	91dB		
カセットボンベでカンタンな燃料補給!非常時には迅速に、レジャーにも気軽に対応!			
簡単な燃料補給と、長期保管に最適なカセットボンベを採用			
精密機械にも対応する良質な電気を供給			
最大1.8kVAが取り出し可能並列運転機能			
持ち運びや保管に優れた小型・軽量設計			
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。 ※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:400cc			
照明や電熱器、電動工具やバッテリー、汎用モータ類などにお使いいただけます。			
パソコンなどの電子機器には、携帯発電機が供給できる電圧よりも均一な電圧供給を必要とするものがあり、使用できない場合があります。			

代替品

	<p><b>品番</b> EA860WA-1</p> <p><b>コメント</b> 変更点:ブランド</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.