

品番：EA860KG-11

品名：AC100V/0.9kw(DC12V)発電機(ボ-タフルガ`ス6本)



販売価格	143,000円(税抜)／157,300円(税込)			
カタログ価格	143,000円(税抜)／157,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/16 23:05現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF900iSGB2※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・発電機(EA860KG-1) ・LPガス・カセット×6本(EA913BC-210×2)	周波数	50/60Hz
連続使用時間	約1時間	電圧調整方式	インバーター式
励磁方式	自己励磁式	力率	1.0
出力	AC:0.9kVA(100V・9.0A) DC:99.6W(12V・8.3A)	駆動方式	エンジン直結
交流コンセント	15A×2個	交流過電流保護装置	電子ブレーカ(定格10.5A)
直流出力端子	陸式ターミナル×1個	直流過電流保護装置	サーキットプロテクタ (定格10A)
エンジン	種類:空冷4ストロークガスエンジン 調速機形式:遠方重鎮式 冷却方式:強制空冷式 点火方式:TCI点火 プラグキャップ:0.6~0.7mm エアークリーナー方式:半湿式 総排気量:79ml 使用燃料:ブタンガス 潤滑方式:強制飛沫式	燃料容量	500g(カセットボンベ×2缶)

	エンジンオイル:API分類SE級以上 エンジンオイル規定量:0.4L 始動方式:リコイル式		
乾燥重量	22kg	サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm
騒音レベル	91dB		
燃料補給はカセットボンベをセットするだけなので本体及び燃料の保管も容易です。			
簡単な燃料補給と、長期保管に最適なカセットボンベを採用			
精密機械にも対応する良質な電気を供給			
持ち運びや保管に優れた小型・軽量設計			
照明や電熱器、電動工具やバッテリー、汎用モータ類などにお使いいただけます。			
最大1.8kVAが取り出し可能並列運転機能			
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。 ※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:400cc			
空冷4サイクル			
ブタンガス			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.