

品番 : EA860KN

品名 : AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバータ式)



販売価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜)／198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/13 11:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



## 仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF1600iS
<b>発電機</b>			
・形式:多極回転界磁形 ・電圧調整方式:インバーター式 ・周波数:50Hz/60Hz(切替式) ・交流定格出力:1.6kVA ・交流定格電圧:AC100V ・交流定格電流:16A ・単相100V用コンセン:20AX2 ・力率:1.0%			
<b>エンジン</b>			
・形式:空冷4サイクルガソリンエンジン ・使用燃料:無鉛ガソリン ・燃料タンク容量:4.2L ・始動方式:リコイル式			
連続使用時間:1/4負荷:10.5 低各負荷:4.2時間			
騒音値(音響パワーレベル):87.5dB			
騒音値(周囲7m平均値):51.5~61dB(A)			
サイズ:490×280×455mm			
重量(乾燥重量):20kg			

充電コード:EA860KB-1(別売)

特長:

- ・軽量でコンパクト設計
- ・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

代替品

	<p>品番 EA860WB-2 コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.