

品番 : EA860KN

品名 : AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)



販売価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
カタログ価格	180,000円(税抜) / 198,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 10:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



### 仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF1600iS
発電機	<ul style="list-style-type: none"><li>形式: 多極回転界磁形</li><li>電圧調整方式: インバーター式</li><li>周波数: 50Hz/60Hz(切替式)</li><li>交流定格出力: 1.6kVA</li><li>交流定格電圧: AC100V</li><li>交流定格電流: 16A</li><li>単相100V用コンセン: 20A×2</li><li>力率: 1.0%</li></ul>		
エンジン	<ul style="list-style-type: none"><li>形式: 空冷4サイクルガソリンエンジン</li><li>使用燃料: 無鉛ガソリン</li><li>燃料タンク容量: 4.2L</li><li>始動方式: リコイル式</li></ul>		
連続使用時間: 1/4負荷: 10.5	低各負荷: 4.2時間		
騒音値(音響パワーレベル): 87.5dB			
騒音値(周囲7m平均値): 51.5~61dB(A)			
サイズ: 490×280×455mm			
重量(乾燥重量): 20kg			

充電コード:EA860KB-1(別売)

特長:

- ・軽量でコンパクト設計
- ・並列機能装備、並列コード(別売:EA860KB-11B)使用で2台を並列、3.0kVAの取出しも可能に

一般家庭・事業所・避難所の停電の備えに

- ・国土交通省指定 '97基準値超低騒音型
- ・日本陸用内燃機関協会 3次排出ガス自主規制適合エンジン搭載
- ・グリーン購入法 災害備蓄用品適合商品

#### 代替品



品番 EA860WB-2

コメント 仕様をご確認ください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.