

品番：EA860MA-12A

品名：AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ボンベ6本付)



販売価格	138,000円(税抜) / 151,800円(税込)		
カタログ価格	138,000円(税抜) / 151,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/16 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	三菱重工業エンジン	型番	MGC901GB ※ESCOオリジナルセット品
災害対策推奨品			
交直両用			
ブタン(カセットボンベ)			
サイズ	400(W)×330(D)390(H)mm	重量	22kg
出力	AC:0.9kVA(100V/9.0A) DC:100W(12V/8.3A)	周波数	50/60Hz
騒音レベル	LWA91dB 国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値	連続使用時間	1~1.6時間(カセットボンベ2本)
インバータ式	PC、TV、冷蔵庫にも使用可能	始動方式	リコイル式
一般のカセットボンベでも使用可能 ※エンジンオイルが別途必要になります。 オイル型式:10W-30(SAE規格) 必要使用量:400cc			
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。			
ボンベ6本付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.