

品番 : EA860MA-16

品名 : AC100V/2.2kw(DC12V) 発電機(プロパンガス式)



販売価格	355,000円(税抜) / 390,500円(税込)		
カタログ価格	355,000円(税抜) / 390,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 17:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	三菱重工業エンジン	型番	MGC2200GA02
商品名	メガセグ(MEGASEG)		
交直両用			
プロパン			
サイズ	547(W)×490(D)×618(H)mm	重量	56kg
騒音レベル	約82dB	周波数	50/60Hz
出力	AC:2.2kVA(100V・22A)、DC:100W(12V・8.3A)	使用時間(最大負荷時)	連続約10時間(10kgボンベ使用時)
2.2kVAクラスのフルカバー防音タイプ			
運転積算時間分かるアワーメーター付きで、エンジンオイルの交換時期の把握が可能です。			
インバータ式	PC、TV、冷蔵庫にも使用可能		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

