

品番：EA860MA-1A

品名：AC100V/ 0.9kw(DC12V) 発電機(プロパンガス式)



販売価格	137,800円(税抜)／ 151,580円(税込)		
カタログ価格	137,800円(税抜)／151,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/03 18:26現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	三菱重工業エンジン	型番	MGC901GP
使用燃料	プロパン	インバータ式	PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
周波数	50/60Hz	交流定格出力	900VA
交流定格電圧	100V	交流・定格電流	9.0A
直流定格出力	100W	直流定格電圧	12V
直流・定格電流	8.3A	連続最大使用時間	約10時間(5kgボンベ使用時)
騒音値	91dB 国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値	サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm
重量	20kg	付属品	専用ホース×1本 専用レギュレーター×1個
外部ガスボンベ使用で長時間運転			
ガス燃料だから長期保管後も簡単始動			
排気ガス中の有害成分が少なくクリーン			
インバータの採用により商用電源なみの高品質電源			
低騒音でコンパクト。			

片手で持ち運べ、レジャー・災害時の非常用電源・業務用電源に最適です。

ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。

※エンジンオイルが別途必要になります。

オイル型式:10W-30(SAE規格)

必要使用量:400cc

温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.