

品番 : EA860MD-1

品名 : AC100V/1.0kw(50Hz/60Hz)DC12V/100W 発電機



販売価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 16:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0888ページ		



仕様

メーカー	三菱重工業エンジン	型番	MGC1003-A11
エンジン	・使用燃料: 無鉛ガソリン ・燃料タンク容量: 3.8L ・始動方式: リコイル式 ・点火方式: トランジスタ方式マグネット点火		
発電機	・周波数: 50・60Hz切替式 ・インバータ式: PC、TV、冷蔵庫にも使用可能 ・交流定格出力: 1000VA ・交流定格電圧: 100V ・交流定格電流: 10A ・直流定格出力: 100W ・直流定格電圧: 12V ・直流定格電流: 8.3A ・過電流保護装: サーキットプロテクタ		
サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm	重量	21kg
騒音レベル	LWA91dB 国際規格ISO3744/ISO8528-10に 準ずる測定値	連続使用時間	5時間 (定格運転時)
周波数	50/60Hz		
メカニカルデコンプ機構でラクラク始動のOHV-GMエンジン			

ブラシレスタイプ採用でメンテナンスフリー

※エンジンオイルが別途必要になります。

オイル型式:10W-30(SAE規格)

必要使用量:400cc

温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載

代替品



品番 EA860W-1

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.