

品番 : EA860WA-1

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V)発電機(ポータブルガス式)



販売価格	153,000円(税抜) / 168,300円(税込)		
カタログ価格	153,000円(税抜) / 168,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0866ページ		



デジタルメーター	100V	0.9kVA	
本工場の出力	100V	0.9kVA	
サイズ	400(W)	330(D)	390(H)
重量	22kg		
騒音レベル	91dB		
燃料タンク容量	12L		
燃料消費率	0.15L/kWh		

## 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	MGC901GB		
発電機			
出力	AC:0.9kVA(100V・9.0A) DC:100W(12V・8.3A)	使用時間	定格負荷:1時間 1/4負荷:1.6時間
周波数	50/60Hz	形式	多極回転界磁形単相交流インバーター発電機
励磁方式	自己励磁式	電圧調整方式	インバーター方式
騒音レベル	91dB	サイズ	400(W)×330(D)×390(H)mm
重量	22kg	出力端子	AC:アース式コンセント×2 DC:陸式ターミナル×1
力率	1.0	交流/直流電流保護装置	—
オイルセンサー	付		
エンジン			
名称	GM082	形式	空冷4サイクルOHVガスエンジン
総排気量	79.6cm <sup>3</sup>	使用燃料	ブタンガス(カセットボンベ)(別売)

使用温度範囲	10～40℃	燃料タンク容量	500g(ポンベ2本)
エンジンオイル	オイル型式:SAE10W-30 API分類SE級以上 必要使用量:0.4L ※エンジンオイルが別途必要になります。	スパークプラグ	BPR6HS
始動方式	リコイル式	調速方式	—

※商品は本体のみです。  
組み合わせて使用できるガスポンベは別途必要になります。

緊急時の直ぐ作業したい時、レジャーで手軽にご使用したい時に最適なカセットポンベ仕様

業界トップクラスの低騒音  
新幹線に乗っている時とほぼ同じ音響パワーレベルで市街地でのご使用も安心

日本製だからこそ出来る耐久性と安定性  
震災時でもどっしりと安定する形状で安心してご使用できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.