

品番 : EA860WB-1

品名 : AC100V/0.9kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
カタログ価格	132,000円(税抜) / 145,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



発電機	500w	900w
マルチ 2000	110w	120w
発電機	40w	40w
大出力発電機	40w	40w
720w	900w	900w

仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF900iS	サイズ	450(W)×240(D)×380(H)mm
重量	12.7kg(乾燥重量)	燃料タンク容量	満タン:2.5L 赤レベル:2.5L
連続使用時間	定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷) 約11.9~約4.1hr	騒音レベル	3/4負荷:86dB/LWA 1/4負荷:48.5dB (A)/7m 定格運転時:60.5dB (A)/7m
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	0.90kVA
定格電圧	AC100V DC12V	定格電流	AC:9.0A DC:8.0A
駆動方式	直結	過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター
エンジン			
名称	MZ50	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒直立OHV)

総排気量	50cm ³	内径×行径	41.0×38.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.32L 最小:0.13L		
コンパクト設計、軽量&静音			
片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kgの軽量ボディを実現。			
エコノミーコントロールで長時間運転を実現。			
使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時			
EA860KB-1(別売)を使えばバッテリー等、直流機器への充電を行えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.