

品番：EA860WB-11

品名：AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	326,000円(税抜) / 358,600円(税込)		
カタログ価格	326,000円(税抜) / 358,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電源容量	200w	1000w
電子レンジ	1100w	1500w
ノートパソコン	100w	100w
大型冷蔵庫	60w	60w
1510w	EF2800iSE	2800VA(2000W)
2650w		

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

### 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	型番	EF2800iSE
ブランド名	Earth Power(アースパワー)		
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	2.8kVA
定格電圧	交流:100V	電圧	直流:12V
電流	交流:28.0A 直流:12.0A	駆動方式	直結
過電流保護装置	AC:電子式 DC:DCプロテクター	全長	680mm
全幅	445mm	全高	555mm
乾燥重量	68kg		
エンジン			
名称	MZ175	種類	空冷4サイクルガンリンエンジン(単気

			筒68°傾斜OHV)
総排気量	171cm <sup>3</sup>	内径×行径	66.0×50.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.6L 最小:0.3L	燃料タンク容量	赤レベル:12L
連続運転時間	定格負荷時:(1/4負荷～定格負荷) 約14.4～約6.4hr	騒音値	3/4負荷:85.5dB/LWA 1/4負荷:54.5dB (A)/7m 定格運転時:61.0dB (A)/7m
専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現。※1/4 負荷時			
エコノミーコントロールの採用により、14.4時間※の長時間運転を達成。※1/4 負荷時			
移動も楽なキャスト標準装備			
始動も楽々のセルスターター仕様			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.