

品番：EA860WB-3

品名：AC100V/1.8kw(50Hz/60Hz)発電機(インバータ式)



販売価格	208,000円(税抜) / 228,800円(税込)		
カタログ価格	208,000円(税抜) / 228,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 11:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



電源出力	900w
パワースタート	600w
パワレコ	120w
大出力モード	60w
110V	1800VA(2000W)
120V	1800VA(2000W)

## 仕様

メーカー	Willbe(ウィルビー)	ブランド名	Earth Power(アースパワー)
型番	EF1800iS	サイズ	555(W)×300(D)×470(H)mm
重量	25kg(乾燥重量)	燃料タンク容量	満タン:4.7L 赤レベル:4.7L
連続使用時間	定格負荷時:(1/4負荷~定格負荷) 約9.1~約3.7hr	騒音レベル	3/4負荷:92dB/LWA 1/4負荷:57dB (A)/7m 定格運転時:65dB (A)/7m
発電機			
形式	多極回転界磁形	励磁方式	自己励磁式(磁石式)
電圧調整方式	インバータ式	力率	1.0
定格周波数	50/60Hz	定格出力	1.8kVA
定格電圧	AC100V DC12V	定格電流	AC18.0A DC3.0A
駆動方式	直結	過電流保護装置	AC:電子式 DC:電子式
エンジン			
名称	MZ80V-18iJ /2	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン(単気筒35°傾斜OHV)

総排気量	79cm <sup>3</sup>	内径×行径	48.6×43.0mm
使用燃料	無鉛ガソリン	使用潤滑油	エンジンオイル API-SEクラス以上
潤滑油容量	最大:0.40L 最小:0.2L		
高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力			
大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載			
12Vアクセサリースocketを搭載(携帯電子機器用)			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.