

品番 : EA864AN-11

品名 : DC12V/単1x8本 電気ショック発生機(乾電池式)



販売価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
カタログ価格	43,300円(税抜) / 47,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/15 21:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2531ページ		



仕様

標準入力電圧	DC12V(単1アルカリ乾電池×8本)	有効距離	3000m
高圧出力電圧	10.000Vp-p(無負荷時)	高圧出力発生周期	約1秒
稼働日数	約50日(夜間のみ使用時)		
連続・昼・夜の3段切替			
モード表示ランプ	緑色LED点滅	出力表示ランプ	橙色LED点滅
電池交換ランプ	赤色LED点滅	材質	ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)
本体サイズ	260(W)×170(D)×395(H)mm	重量	4.8kg
標準入力電源	乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)	付属品	高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)
本体横の金具には南京錠取付可能	穴径φmm		
防雨型			
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.