品番: EA864AN-11

品名: DC12V/単1x8本 電気ショック発生機(乾電池式)



販売価格	43,700円 (税抜)/ 48,070円(税込)				
カタログ価 格	43,700円(税抜)/48,070円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 07:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2594ページ				



仕様

標準入力電圧	DC12V(単1アルカリ乾電池×8本)	有効距離	3000m			
高圧出力電圧	10.000Vp-p(無負荷時)	高圧出力発生周期	約1秒			
稼働日数	約50日(夜間のみ使用時)					
連続・昼・夜の3段切替						
モード表示ランプ	緑色LED点滅	出力表示ランプ	橙色LED点滅			
電池交換ランプ	赤色LED点滅	材質	ASA樹脂(ABS樹脂より耐候性に優れます)			
本体サイズ	260(W)×170(D)×395(H)mm	重量	4.8kg			
標準入力電源	乾電池BOX(単1アルカリ電池×8本)	付属品	高電圧出力線、アース棒(2連)、取付 金具(電池用)、危険表示板(1枚)、電池 ホルダー、単1アルカリ乾電池(8個)			
本体横の金具には南京 錠取付可能	穴径 ø mm					
防雨型						
検電器EA864AN-36A(別売)がご使用頂けます。						

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.