品番: EA864AN-16

品名:電気ショック発生機(マルチ電源)



販売価格	<b>28,300円</b> (税抜)/31,130円(税込)				
カタログ価 格	28,300円(税抜)/31,130円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 09:26現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2594ページ				







## 仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SEF-100-4W
商品名	SEF-100-4W	仕様	本体
電源	<ul> <li>・DC12V(単1アルカリ乾電池×8本: 別売)</li> <li>・ソーラーパネル EA864AN-46&amp;S バッテリー EA864AN-47(過電流防 止回路付:別売)</li> <li>・Sバッテリー EA864AN-47(過電流 防止回路付:別売)</li> <li>・ACアダプター&amp;ブレーカーセット EA864AN-38(漏電遮断器付:別売)</li> </ul>	有効柵線距離	3000m
稼働日数	約30日(夜間のみ使用時)	最高電圧	10,000Vp-p(無負荷時)
本体サイズ	260(W)×170(D)×321(H)mm	重量	2.4kg(乾電池ホルダー含む、乾電池含まず)
材質	ASA樹脂	付属品	高電圧出力線、アース棒(2連)、本体取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)、ACアダプター接続コード

## 選べる電源4タイプ

運転モードは連続(昼夜)・昼・夜の3段階切替

雨でも安心の防雨型

本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用

盗難対策に本体横に南京錠を取付可能

他の部品はEA864AL-46~-53、EA864AN-29~48よりお選び下さい。

## 代替品



**品番** EA864AN-11

コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.