

品番：EA864BB-10B

品名：増設用ワイヤレスインターホン(玄関子機)



販売価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)			
カタログ価格	6,000円(税抜)／6,600円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/10 12:44現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	DXアンテナ	型番	DWA20D
仕様	増設用玄関子機	電波到達距離	100m(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
電源	単3アルカリ電池×2本(別売)	サイズ	98(W)×33(D)×131(H)mm
重量	約230g(電池除く)	規格	ARIB STD-T101準拠
周波数	1,895.616～1,902.528 MHz (1.728MHz step)	通信方式	時分割多元接続方式
増設子機の登録台数	室内機(親)に対して最大5台 (室内機(子)3台+玄関子機2台)登録可	電池寿命	約1年
使用温度範囲	-10～+50℃	連続通話時間	3分間
防水性能	IPX3(防雨型)	付属品	アンカー×2、小ネジ(M4×18mm)×2、壁取付用ネジ(M4×25mm)×2
ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。			
JIS1個用スイッチボックスに合ったサイズ・取付穴を備えています。			
増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。			

代替品



品番 EA864CE-11

コメント 品番整理

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.