



品名：ワイヤレスインターホン



メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	WIP-5150SET
【子機】			
電源	ニッケル水素充電電池 DC2.4V /750mAh	使用環境条件	0℃～40℃
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	電波到達距離	見通し距離 約100m
チャイム音	3種類	充電時間	約15時間
連続使用時間	通話時:約3時間 待受時:約100時間	サイズ	57(W)×22(D)×137(H)mm
重量	約110g(充電池含む)	材質	ABS樹脂
付属品	充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(φ4mm×25mm) スリーブ×4本(φ6mm×30mm)		
【充電台親機】			

電源	DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)	消費電力	待受時:約1.0W 充電時:約2.0W
使用環境条件	0℃～40℃	サイズ	85(W)×57(D)×70(H)mm
重量	約70g		
【充電台】			
電源	DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)	消費電力	待受時:約0.1W 充電時:約1.1W
使用環境条件	0℃～40℃	サイズ	85(W)×57(D)×70(H)mm
重量	約60g		
配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。			
双方向に通話することができます。			
子機を最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。(増設用:EA864BB-18)			
壁面にねじで取付可能。			
※本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.