

品番：EA864BB-30

品名：ワイヤレスモニター子機



販売価格	28,400円(税抜)／ 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜)／31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 （2025/09/18 21:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2374ページ		

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	VL-WD612
仕様	[旧EA864BB-36用]増設カメラ子機	電源	カメラ子機:専用ニッケル水素電池(DC2.4V 650mAh) 充電台:AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	待ち受け時:約0.25W 充電時:約0.65W	サイズ	カメラ子機:52×30×173(H)mm 充電台:81×76×43(H)mm
重量	カメラ子機:165g 充電台:166g	使用可能距離	約100m/見通し距離
画面表示	2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ	無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB
使用時間	連続使用時間:約2時間 待ち受け時間:約80時間	充電時間	10時間(親機に登録(増設)済みの場合)
使用環境条件	周囲温度:0℃～+40℃、湿度:90%以下		
[旧EA864CE-70(ドアセンサー)]接続可能			
ワイヤレスアダプター機能搭載でFAX、電話機から音声での対応が可能			
留守でも来訪者をSDメモリーカード(別売)に「動画」録画できます。			

