

品番：EA864BB-52A

品名：増設用 玄関カメラ子機



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 20:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2314ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	DHS-C22
電源	単三形アルカリ乾電池×4本(別売) またはモニター親機よりDC7V供給	電池寿命	約8ヵ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
使用環境条件	-10℃~50℃、90%以下	取付条件	露出型: JIS1個用スイッチボックス(カバー付)適合
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	撮影画角	(水平)約130°(垂直)約90°
夜間撮影方法	可視光LED	最低被写体照度	2lx
サイズ	100(W)×34(D)×128(H)mm	耐水性能	IPX4(防沫形)
重量	約190g(電池除く)	付属品	カメラ用フロントパネル×1枚、壁掛用木ネジ×2本、壁掛用アンカー×2本、取扱説明書1部

カメラ子機3台まで増設可能

水平画角130°の広角カメラ(IPX4相当)※カメラ取付枠にマグネット付属なし

夜間用LEDライト搭載

※本機は単体ではご使用いただけません。必ず別売のモニター親機またはポータブルモニター充電台親機が必要です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.