

品番：EA864BB-53

品名：ワイヤレステレビドアホン



販売価格	30,900円(税抜) / 33,990円(税込)		
カタログ価格	30,900円(税抜) / 33,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 08:12現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2314ページ		



配線工事不要! 玄関カメラ&壁掛モニターセット

### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	DHS-SM2030
【玄関カメラ子機】			
特長	・水平画角130°の広角カメラ ・夜間用LEDライト ・乾電池式 ・防沫形カメラ (IPX4相当) ※カメラ取付枠にマグネット付	電源	単三形アルカリ乾電池×4本 (別売) またはモニター親機よりDC7V供給
電池寿命	約8ヶ月 (1回20秒、1日5回、21℃で 使用時)	取付条件	露出型: JIS1個用スイッチボックス (カ バー付) 適合
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	撮影画角	(水平) 約130° (垂直) 約90°
夜間撮影方法	可視光LED	最低被写体照度	2 lx
サイズ	100×34×128(H)mm	重量	約210g (電池除く)
耐水性能	IPX4 (防沫形)		
【モニター親機】			
特長	・録画機能で留守中の来客も自動録画 ・最大録画件数50件+手動録画50枚	電源	AC100V 50/60Hz (コード長 約 1.5m)
消費電力	待受時: 約0.8W	使用環境条件	0~40℃、70%以下

	通話時:約3.1W		
電波到達距離	100m(見通し距離)	取付条件	露出壁掛け(金具付属)
無線通信方式	1.9GHz DECT準拠方式	使用可能距離	見通し約100m
画面表示	3.5型TFTカラー液晶ディスプレイ	サイズ	175×26×130(H)mm
重量	約445g	付属品	カメラ用フロントパネル×1枚、壁掛用木ネジ×4本、壁掛用アンカー×4本、取扱説明書、設置説明書

屋内外用

自動録画機能で、留守中も来訪者を画像で保存、帰宅後に確認できます。

※録画は動画ではなく静止画で保存されます。

電波干渉が少なく、ワイヤレスでつながります。

配線工事不要

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.