

品番：EA864BB-71

品名：ワイヤレスチャイムセット(ドアセンサー)



販売価格	6,730円(税抜) / 7,403円(税込)		
カタログ価格	6,730円(税抜) / 7,403円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/07/08 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	EWS-S5034
電波到達距離	約120m(見通し距離)	周波数	313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード	約25万通り	使用温度範囲	0℃~40℃
【受信器】			
電源	単3電池×3本(別売) または、DC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径 Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)	電池寿命	約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
音量	約88dB(50cm)	報知音	20種類
報知音量	5段階	サイズ	142×29×80(H)mm
重量	約138g(電池除く)	付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)
【ドアセンサー送信器(マグネット付き)】			
電源	コイン形リチウム電池(CR2032)×1 個(別売)	電池寿命	約2年(1日に10回使用) ※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
サイズ	38×9×93(H)mm	重量	約22g(電池除く)
付属品	両面テープ 大1枚 小1枚		

配線不要なワイヤレスタイプで設置が簡単!

ドアが開くと電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせ。

お好みで設定できる20種類の報知音。

受信器1台に対して送信器8台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。

送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.