

品番 : EA864BB-71

品名 : ワイヤレスチャイムセット(ドアセンサー)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,730円(税抜) / 7,403円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/02/06 14:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2315ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |              |        |                     |
|--------|--------------|--------|---------------------|
| メーカー   | 朝日電器(ELPA)   | 型番     | EWS-S5034           |
| 電波到達距離 | 約120m(見通し距離) | 周波数    | 313.625MHz(特定小電力機器) |
| IDコード  | 約25万通り       | 使用温度範囲 | 0°C~40°C            |

### 【受信器】

|      |  |      |  |
|------|--|------|--|
| 電源   | 単3電池×3本(別売)<br>または、DC4.5V センタープラス<br>適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径<br>Φ2.1mm<br>(別売ACアダプター使用時) | 電池寿命 | 約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高<br>音で使用)<br>※アルカリ乾電池使用時<br>※電池の性能、使用条件により短くな<br>る場合があります。 |
| 音量   | 約88dB(50cm)  | 報知音  | 20種類   |
| 報知音量 | 5段階  | サイズ  | 142×29×80(H)mm   |
| 重量   | 約138g(電池除く)  | 付属品  | 取付ネジ 2本(Φ3×20mm)   |

### 【ドアセンサー送信器(マグネット付き)】

|     |                               |      |   |
|-----|-------------------------------|------|---|
| 電源  | コイン形リチウム電池(CR2032)×1<br>個(別売) | 電池寿命 | 約2年(1日に10回使用)<br>※電池の性能、使用条件により短くな<br>る場合があります。 |
| サイズ | 38×9×93(H)mm                  | 重量   | 約22g(電池除く)                                      |
| 付属品 | 両面テープ 大1枚 小1枚                 |      |   |

配線不要なワイヤレスタイプで設置が簡単！

ドアが開くと電波を送信し、受信器のチャイムでお知らせ。

お好みで設定できる20種類の報知音。

受信器1台に対して送信器8台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。

送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.