

品番：**EA864BB-81**

品名：ワイヤレスチャイムセット(ランプ付)



販売価格	6,730円(税抜) / 7,403円(税込)		
カタログ価格	6,730円(税抜) / 7,403円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/20 13:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



ランプ付き受信器 + 防雨型押しボタン送信器セット

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	EWS-S5230
電波到達距離	約120m(見通し距離)	周波数	313.625MHz(特定小電力機器)
IDコード	約25万通り	使用温度範囲	0℃~40℃
【ランプ付受信器】			
電源	単3電池×3本(別売) または、DC4.5V センタープラス 適合プラグ:外径Φ5.5mm 内径 Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)	電池寿命	約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音、音のみで使用の場合)
音量	約88dB/50cm	報知音	20種類
報知音量	5段階	報知パターン	音とライト、音のみ(電源スイッチ切替式)
サイズ	142×29×80(H)mm	重量	約138g
付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、送信場所シール 1枚		
【押しボタン送信器】			
電源	コイン形リチウム電池(CR2032)×2	電池寿命	約2年(1日に10回使用)

	個(別売)		※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
防水仕様	IPX4 防沫形	サイズ	40×19×91(H)mm
重量	約38g	付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
お好みで設定できる20種類の報知音。			
暗くなるとLEDランプが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。			
受信時にチャイム音とライトの点滅光でお知らせ(設定変更可能)。			
受信器1台に対して送信器4台まで、送信器に対しては受信器を何台でも増設可能。			
受信器は4つの送信場所に対応したランプが点灯する為、どこから送信されたか分かります。			
送信器ごとに異なる音を設定することで、送信器を判別できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.