

品番：EA864BB-97

品名：ワイヤレスチャイム(ランプ点灯)受信器



販売価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
カタログ価格	4,080円(税抜) / 4,488円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 05:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2315ページ		



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	EWS-P41
電波到達距離	約120m(見通し距離)	電源	単二形アルカリ乾電池×3本(別売)
サイズ	163×55×90(H) mm	重量	約193g(電池除く)
使用温度範囲	0℃～40℃	付属品	取付ネジ 2本(Φ3×20mm)
周波数	313.625MHz(特定小電力機器)	IDコード	約25万通り
光源	白色LED	明るさ	40lm
防雨仕様	IPX4 防沫形	電池寿命	約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

送信器から電波を受信するとランプが点灯します。  
点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。

防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。  
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単  
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)

送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能

電波の到達距離は見通し約120m

一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適

IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要

受信器の電池交換時期をランプでお知らせ

対応送信機

EA864BB-61、-66、-67、-68

### 代替品



品番 EA864BB-96

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.