

品番：EA864BC-11

品名：[EA864BC-1,2,3用] 受信器(警告・警報表示)



販売価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
カタログ価格	5,580円(税抜) / 6,138円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP4000
ブランド	REVEX	仕様	受信機(警告・警報表示)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	音量可変範囲	45~110dB(約1m) (ボリューム付、OFFにもできます)
報知音	64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)	報知音量	音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示	音と光・音のみ・光のみ 切替可能	電源	単2形アルカリ電池×3本(別売)、又はACアダプター(別売:EA864BC-100、-101)
電池寿命	約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)	電池切れ表示	受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅
サイズ	87(W)×54(D)×135(H)mm	重量	約210g(電池含まず)
送受信周波数	315MHz帯	使用温度範囲	-10~45℃
使用エリア	屋内・屋外	防塵・防水性	IP55
フラッシュ	・モード:点滅/流れる(選択可能) ・時間:30秒間/1分間/連続 (上部の停止ボタンを押せば、いつでも停止出来ます。)	対応機種	リーベックスXPシリーズすべての送信機に使用可能

防雨型なので屋外設置も可能です

ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です。

防犯害獣対策にはEA864BC-3(人感センサー送信機)との組み合わせがおすすめです。

電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.