

品番：EA864BC-21

品名：ワイヤレスチャイムセット(防水押ボタン)



販売価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
カタログ価格	4,560円(税抜) / 5,016円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/26 10:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	XP710A
ブランド	REVEX	仕様	防水押しボタン送信機+受信機(セット)
電波到達距離	屋外見通し:最大180m 屋内見通し:最大90m	音量可変範囲	45~90dB(約1m)
報知音	64種類(チャイム・メロディ・音声・動物の鳴き声・アラーム・サイレン)	報知音量	音量ボタン:大・小(8段階)
受信表示	音と光・音のみ・光のみ 切替可能	電源	受信機:単3アルカリ乾電池×3本(別売)または専用ACアダプター(別売:EA864BC-100、-101) 送信機:コイン形リチウム電池CR2032×2個(付属)
電池寿命	受信機:約6ヶ月(1日10回送信、20℃時) 送信機:約1年半(1日10回送信、20℃時)	電池切れ表示	受信機:受信機電池切れランプが赤点滅、送信機電池切れランプが緑点滅 送信機:送信ランプが赤点滅
サイズ	受信機:90(W)×32(D)×91(H)mm 送信機:60(W)×27(D)×70(H)mm	重量	受信機:約85g(電池含まず) 送信機:約38g(電池含まず)
防水仕様	IP67(送信機のみ)	送受信周波数	315MHz帯
使用温度範囲	-10~45℃	使用エリア	受信機:屋内 送信機:屋内・屋外

<p>付属品</p>	<p>受信機: 取付用ネジ×1、取付用リブ×1 送信機: 取付用両面テープ×1、取付用ネジ×2、取付用リブ×2、コイン形リチウム電池CR2032×2 共通: IDコード設定スイッチ切替用(ー)ミニドライバー×1、取扱説明書</p>	<p>注意</p>	<p>・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 ・ネジで取り付けする場合は(+)ドライバーが必要です。</p>
<p>【使用例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・店舗や事務所、医院での連絡や呼び出しに。 ・各お部屋間の呼び出しに。 ・来客チャイムとして。門扉など屋外にも設置できます。 ・お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして。 ・バスルームや洗面所、水のかかる場所にも設置できます。 			
<p>押しボタンを押すと、離れた場所で光やチャイム・音声などでお知らせします。</p>			
<p>ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。</p>			
<p>押しボタン送信機は防水型なので屋外や浴室など、水のかかる場所でも使用できます。</p>			
<p>送信機、受信機とも何台でも増設できます。 増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。</p>			
<p>送信機は取付プレート式で、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。</p>			
<p>256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.